

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 31,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 231630 31,5 |
| GTIN | 4045197710703 |
| Třída artiklu | 21M |

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,51 mm/ot, |
| Pro základní prvek velikosti | 31 mm |
| Ø D | 31,5 mm |
| Řada | HiPer-Drill |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | HU7810 |
| Řezný materiál | TK |
| Semi-standardní | ano |
| Počet břitů Z | 2 |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------|---------|-----------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 250 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 200 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 150 m/min | N |
| CuZn | vhodný | 180 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |