

Garant
Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 30,25 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	231630 30,25
GTIN	4045197710666
Třída artiklu	21M

Popis
Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 30 mm

Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky: 0,5 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,5 mm/ot,
Pro základní prvek Ø D	30 mm
Ø D	30,25 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh	HU7810

Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání