

**PRYOR****Sada vyrážeců číslic, 10dílná Normální písmo 0 – 9, Výška písma: 1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085405 1
GTIN	5022044005150
Třída artiklu	08W

**Popis****Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Vysoce výkonné přesné razidlo**, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

**Normální písmo**; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

**Použití:**

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Náhradní díl:**

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

**Upozornění:**

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

**Technický popis**

Výška písma	1 mm
-------------	------

Omezení hloubky	ano
Celková délka	63,5 mm
Tloušťka stopky	6,35
Druh produktu	Ruční razidlo

---

### Příslušenství

Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
------------------------	-------------