

Garant**POMX 10T5ZEER U, HB9540, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).

Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.

Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Pro přednostní použití při obtížném použití (přerušované řezy).

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 2,2 \text{ mm}$.

Rádus pro programování u a_p max: 4,8 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rádus pro programování u a_p max	4,8 mm
Počet výměn/řezání	5
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	POMX 10T5ZEER U
Typ	HB9540

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	310 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Uni	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		