

**HOLEX****Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 25, Otvor d<sub>2</sub>(H6): 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319180 16
GTIN	4045197717559
Třída artiklu	32V

**Popis****Použití:**

Pro vrtání s destičkovým vrtákem s přívodem chladicí kapaliny.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 25

Vnější Ø d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

**Technický popis**

Otvor d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Vnější Ø d <sub>3</sub>	36 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm

Barevný kód stopky VDI

VDI 25

Druh produktu

Nástrojová upínka VDI