

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB725**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB725
GTIN	4045197713575
Třída artiklu	21G

## Popis

SC.T 09T304 HB725 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB725

Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Druh	HB725

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení