

HOLEX**Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1950mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949521 1950
GTIN	4062406082031
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Zesílené dveře. Otočná rukojeť DOM s **cylindrickým zámkem**. Police jsou přestavitelné v rastru 15 mm.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035. Dvířka antracitová RAL 7016 **potažená práškovým lakem**, není možné speciální lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	930 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Výška	1950 mm
Užitná výška	1857 mm

Počet polic	4
Hmotnost	63 kg
Hloubka	400 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	70 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	450 kg
Úhel otevření dveří	125 stupeň
Výškové nastavení v rastru	15 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně s křídlovými dveřmi 20dílná	959011
Přídavná police Typ 935	949524 935