

HOLEX**Šatní skříň se šikmou stříškou, plastovými nohami a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

949622 3

GTIN

Třída artiklu

92S

Popis**Provedení:**

Korpus má šikmou stříšku, která brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a vlisovaným rámečkem pro štítek. Lze zvolit podstavec nebo plastové patky.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Možnost odstínů na přání

ne

Výška vzadu

2000 mm

Hloubka	500 mm
Počet tyčí na šaty	1
Počet pevných polic	1
Šířka	900 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	360 - 530 mm
Počet oddílů	3
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Hmotnost	70 kg
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Hloubka polic	465 mm
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Vhodné pro integrální helmu	ano
Provedení podstavce	Plastové nožky
Norma	DIN 4547
Provedení zámku	Cylindrický zámek
Výška vpředu	1800 mm
Police šířka	220 mm
Šikmá stříška	ano
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Větrací drážky na dveřích	ano
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Vanicka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Raminko na saty ks 1	949775 1
Dodatecna policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Raminko na saty ks 10	949775 10
Zrcatko Typ 1	949770 1