

HOLEX**Šatní skříň se šikmou stříškou, lavice k sezení a cylindrickým zámekem DOM,
Počet oddílů: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

949640 3

GTIN

Třída artiklu

92S

Popis**Provedení:**

Korpus má šikmou stříšku, která brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s karo-větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Latě lavice na sezení standardně bukové, průřez ca. 60×35 mm, ze všech stran hoblované, nahoře zaoblené, lakované transparentním lakem.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámekem.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, lavice k sezení podobně antracitově šedá, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka

500 mm

Hmotnost	83 kg
Výška lavice na sezení	420 mm
Šířka lavice k sezení	900 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	360 - 530 mm
Hloubka lavice na sezení	315 mm
Šířka	900 mm
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Výška vzadu	2290 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Výška vpředu	2090 mm
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Zrcatko Typ 1	949770 1
Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Ramínko na saty ks 10	949775 10
Ramínko na saty ks 1	949775 1
Vanicka na boty z plastu Typ 1	949761 1