

HOLEX**Šatní skříň se šikmou stříškou, lavice k sezení a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

949641 4

GTIN

Třída artiklu

92S

Popis**Provedení:**

Korpus má šikmou stříšku, která brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s karo-větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Latě lavice na sezení standardně bukové, průřez ca. 60×35 mm, ze všech stran hoblované, nahoře zaoblené, lakované transparentním lakem.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí klady do vel. 40 (není součástí dodávky).

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, lavice k sezení podobně antracitově šedá, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	360 - 530 mm
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Výška vpředu	2090 mm
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Šířka lavice k sezení	1190 mm
Hloubka	500 mm
Hloubka lavice na sezení	315 mm
Výška lavice na sezení	420 mm
Hmotnost	102 kg
Výška vzadu	2290 mm
Šířka	1190 mm
Police šířka	220 mm
Hloubka polic	465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Vanicka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Raminko na saty ks 1	949775 1
Zrcatko Typ 1	949770 1
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Raminko na saty ks 10	949775 10