

HOLEX

Šatní skříň se šikmou stříškou, oddíly, se soklem a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo

949712 2

GTIN

Třída artiklu

92S

Popis

Provedení:

Šatní skříň s extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámekem. Provedení šatní skříně dle popisu u č. 949620.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Police šířka

220 mm

Výška vpředu	1800 mm
Výška vzadu	2000 mm
Užitná šířka každého oddílu	2 × 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Šířka	610 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	49 kg
Hloubka polic	465 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	360 - 530 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Ramínko na saty ks 1	949775 1
Ramínko na saty ks 10	949775 10
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Vaníčka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Zrcátko Typ 1	949770 1