

**Garant****Sada kuželových záhlubníků č. 150150 v kazetě 90°, bez povlaku, Počet záhlubníků: 17****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150310 17
GTIN	4062406081355
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových záhloubení.

**Obsah:**

Po 1 záhlubníku: vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Počet záhlubníků	17
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Válcová stopka s h9
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8 mm	150150 8
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 20,5 mm	150150 20,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10 mm	150150 10
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 4,3 mm	150150 4,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 25 mm	150150 25
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 16,5 mm	150150 16,5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 7 mm	150150 7
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 15 mm	150150 15
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 5 mm	150150 5
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 23 mm	150150 23
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 19 mm	150150 19

Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6 mm	150150 6
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 10,4 mm	150150 10,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 12,4 mm	150150 12,4
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 6,3 mm	150150 6,3
Přesný kuželový záhlubník90° Vnější Ø Dc 8,3 mm	150150 8,3