



Kardanový kloub, 1/4 palce, Typ: 1/4



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 633500 1/4 |
| GTIN | 4018754012237 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, zaobleným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým vroubkům lze unášecí a spojovací díly spojovat „naslepo“.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Celková délka: 37 mm

Technický popis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Upínací 4-hran | 1/4 palec |
| Celková délka | 37 mm |
| s funkcí QuickRelease | ne |
| Druh produktu | Spojovací díl |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13-dílná, rozměry v palcích | 630561 |
| Sada nástrčných klíčů pro šrouby Torx®, 1/4palcový čtyřhran 21-dílná | 630761 |
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 22dílná Typ 6 | 630266 6 |
| Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 38-dílná Typ 6 | 630016 6 |
| Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 63-dílná | 630021 |
| Sada nástrčných klíčů, 1/4; 3/8 palcový čtyřhran 48-dílná | 630006 |
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13-dílná Typ 6 | 630066 6 |
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 19-dílná Typ 6 | 630166 6 |
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 33-dílná metrické / palcové | 630661 |
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 36-dílná Typ 6 | 630861 6 |