



Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	639404 10
GTIN	4018754261642
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice dle DIN 3124.

Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M27.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice

6-hranné: 10 ks č. 643200

vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 639402

Technický popis

Počet dílů	10
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-19 mm
Délka	227 mm
Šířka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643200 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643200 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643200 7
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643200 12
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643200 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643200 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 17 mm	643200 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643200 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643200 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 19 mm	643200 19