

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 15,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231660 15,5
GTIN	4045197714381
Třída artiklu	21M

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.

Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 15 mm

Posuv f v GG(G): 0,31 mm/ot,

**Technický popis**

Pro základní prvek Ø D	15 mm
Ø D	15,5 mm
Posuv f v GG(G)	0,31 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1
Druh	HB7725

Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání