

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9640, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).

Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.

Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Technický popis

Rádus pro programování u a_p max	4,8 mm
Posuv f_z na zub	1 mm
Typ	INOX
Počet výměn/řezání	5
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	POMX 10T5ZEER M
Typ	HB9640

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	320 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
Vzduch	vhodný		