

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9540, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).

Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.

Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Rádus pro programování u a_p max: 4,8 mm

Posuv f_z na zub: 1 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Rádus pro programování u a_p max	4,8 mm
Posuv f_z na zub	1 mm
Počet výměn/řezání	5
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	POMX 10T5ZEER M

Typ	HB9540
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	310 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Uni	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		