

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 29,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231660 29,5
GTIN	4045197714725
Třída artiklu	21M

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 29 mm

Posuv f v GG(G): 0,44 mm/ot,

Technický popis

Pro základní prvek Ø D	29 mm
Ø D	29,5 mm
Posuv f v GG(G)	0,44 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1
Druh	HB7725

Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání