

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Třída artiklu	21U

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	38 mm
Celková délka L	288 mm
Podložka	259033 2
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Středové přesazení L_3	22 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Velikost destiček	12 mm
Šroub podložky	259027 2
ISO kód držáku	A32X DCLNR/L12
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 1
Ø stopky D_s	35 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč