

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 16G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 12×20G, Délka desky: 1000/7mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922124 1000/7
GTIN	4062406083731
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 16G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah dodávky:

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	300 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Řada	vario
Výška	850 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Počet zásuvek	7
Hmotnost	109 kg
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927500 200
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Rohový plech Typ 1	927122 1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1000 mm	926081 1000
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/7	927300 800/7