

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922531 1000
GTIN	4062406084134
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	125 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	88 kg
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Počet zásuvek	1
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výška	950 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Výška zásuvkové skříňky	200 mm
Řada	vario
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 1000 mm	926001 1000