

Garant**Zanořovací fréza 93°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Ø břitu D_c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VDGT 11T2..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	42 mm
Ø D_2	28,7 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Počet břitů Z	4

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	28,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	3,5 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	3,02 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219801
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP