

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	922714 1500/5
GTIN	4062406084899
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení.

Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Technický list

Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Série	vario
Pracovní deska délka	1500 mm
Výška	950 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Povrch pracovní desky	Olejované
Hmotnost	142 kg
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Počet zásuvek	5
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/922714-1500/5>
