

**Garant****Upichovací planžeta Heavy Duty, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 60/8,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273558 60/8,0
GTIN	4062406085230
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Od výšky planžety 100 mm se čtyřmi lůžky destičky.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	8 mm
Pro maximální Ø obrobku	220 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	60 mm
Celková délka L	230 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

