



Variabilní svěrka se speciální přítlačnou hlavicí a 2 kolíkovými rukojetmi, Rozsah upnutí: 1500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861750 1500
GTIN	4008158036373
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Variabilní šroubová svěrka – nová flexibilita při velkých rozsazích upnutí do 2 m! Lišta z tažené tvarované oceli, pozinkovaná. Na obou stranách s koncovou pojistkou, kterou je možné uvolnit bez nástroje. Vodicí lišta z oceli k zušlechtění, zápusťkově kovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou (až 35°) speciální přítlačnou hlavicí, odolné proti opotřebení. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití u dřeva a kovu díky stavebnicovému principu. Kluzné třmeny mohou být nahrazeny také jinými nebo doplněny o další. Přesuvná bez náradí z upínání na rozpínání. Svěrku lze také prostrčit otvorem v obrobku. Středové umístění na obrobku brání převrácení. Pohyblivá speciální přítlačná hlavice umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°.

Maximální upínací tlak do cca 6500 N.

Upozornění:

Náhradní smýkadlo viz seznam náhradních dílů č. 861756 (kolíková rukojeť), 861757 (dřevěná rukojeť) nebo 861758 (páková rukojeť).

Technický popis

Průřez vodicí lišty	27×13 mm
Hmotnost	5,97 kg
Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	1500 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Kluzný třmen s dřevěnou rukojetí	861757
Kluzný třmen s kolíkovou rukojetí	861756
Kluzný třmen s pákovou rukojetí	861758