

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojízdným zařízením, výška 850 mm s deskou z bambusu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923611 1500
GTIN	4062406085971
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s vyztužením ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl se rovnoměrně zdvihá, popř. spouští, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. při lehké přepravě. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Materiál kolečka	celogumové
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hmotnost	158,6 kg
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Pracovní deska délka	1500 mm
Madlo	ne
ComfortClose	ne
Ø pevného kolečka	100 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka podstavce	1300 mm
Počet výškově nastavitelných polic	1
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Možnost snížení	ano
Počet zásuvek	4
Výška	850 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Tlumič nárazů	ne
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Ø říditelného kolečka	100 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát	GS TÜV Süd
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm	927805 150
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 200 mm	927805 200
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 75 mm	927805 75