



Variabilní svěrka se speciální přitlačnou hlavicí a 2 kolíkovými rukojetmi, Rozsah upnutí: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861750 2000
GTIN	4008158036380
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Variabilní šroubová svěrka – nová flexibilita při velkých rozsazích upnutí do 2 m! Lišta z tažené tvarované oceli, pozinkovaná. Na obou stranách s koncovou pojistkou, kterou je možné uvolnit bez nástroje. Vodicí lišta z oceli k zušlechtění, zápusťkově kovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou (až 35°) speciální přitlačnou hlavicí, odolné proti opotřebení. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Mnohostranné možnosti použití u dřeva a kovu díky stavebnicovému principu. Kluzné třmeny mohou být nahrazeny také jinými nebo doplněny o další. Přesuvná bez náradí z upínání na rozpínání. Svěrku lze také prostrčit otvorem v obrobku. Středové umístění na obrobku brání převrácení. Pohyblivá speciální přitlačná hlavice umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°.

Maximální upínací tlak do cca 6500 N.

Upozornění:

Náhradní smýkadlo viz seznam náhradních dílů č. 861756 (kolíková rukojeť), 861757 (dřevěná rukojeť) nebo 861758 (páková rukojeť).

Technický popis

Hmotnost	7,15 kg
Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	2000 mm
Průřez vodicí lišty	27×13 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Kluzný třmen s kolíkovou rukojetí	861756
Kluzný třmen s dřevěnou rukojetí	861757
Kluzný třmen s pákovou rukojetí	861758