

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojízdným zařízením, výška 950 mm s deskou z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923634 1500
GTIN	4062406086053
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s vyztužením ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl se rovnoměrně zdvihá, popř. spouští, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. při lehké přepravě. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak**. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Tlumič nárazů	ne
Hloubka podstavce	700 mm

Šířka podstavce	1300 mm
Ø pevného kolečka	100 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Materiál kolečka	celogumové
Počet zásuvek	4
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Madlo	ne
Možnost snížení	ano
Výška	950 mm
ComfortClose	ne
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	173,1 kg
Ø říditelného kolečka	100 mm
Počet výškově nastavitelných polic	1
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát	GS TÜV Süd
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 150 mm	927805 150
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 100 mm	927805 100
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 125 mm	927805 125
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 250 mm	927805 250