

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo 5 zásuvek, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921201 2000
GTIN	4062406086411
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet zásuvek	9
Řada	Ready-to-go
Hmotnost	202,4 kg
Výška	850 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Šířka podstavce	1900 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75