

**Upínač KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239002 40
GTIN	4047109045187
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

- Tvar AD/B
- Upínače vyvážené na Q 6,3 při 8000 1/min.
- S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:**DIN 69871****Rozsah dodávky:****Dodávka kompletně s těsnícím kroužkem a sadou pro přestavbu pro tvar AD.****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.

Technický popis

Délka vyložení A	60 mm
Délka výstupku L ₁	20 mm
ABS® Ø stopky D _s	40 mm
Upnutí	SK 50
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínání ABS