

Garant**Strojní závitník, nitridovaný, MF: 10X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Třída artiklu	11H

Popis**Výhoda:**

Obrábění šedé litiny za sucha – chladicí médium lze vynechat. Díky nitrovanému povrchu velmi odolný proti opotřebení.

Upozornění:

se 4 břity.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,8 mm

Technický popis

Celková délka L	90 mm
Norma	DIN 374
Druh závitu	MF
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Závit Ø	10 mm

Hloubka závitů	30 mm
Stoupání závitů	1,25 mm
Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Ø stopky D _s	7 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Rozměr závitů	M10×1,25
Povlak	nitridovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závitů	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	13 m/min	K
GGG	omezené použití	9 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suchý	omezené použití		