

Garant**Trapézový ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, Tr: TR12X3**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130770 TR12X3
GTIN	4062406087609
Třída artiklu	11G

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

- Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.
- Dokončovací závitník tolerance H7.

Upozornění:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 8 mm

Stopka 4hran \square : 6,2 mm

Otvor pod závit \varnothing : 9,25 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Otvor pod závit \varnothing	9,25 mm
Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran \square	6,2 mm
Stoupání závitu	3 mm
Rozměr závitu	12

Povlak	bez povlaku
Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Druh produktu	Závitník