

Garant**Trapézový ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, Tr: TR16X4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130770 TR16X4
GTIN	4062406087630
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

- Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.
- Dokončovací závitník tolerance H7.

Upozornění:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.

Stoupání závitu: 4 mm

Celková délka L: 140 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 11 mm

Stopka 4hran \square : 9 mm

Otvor pod závit \varnothing : 12,25 mm

Technický popis

Stopka 4hran \square	9 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	140 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	4 mm
Stopka $\varnothing D_s$	11 mm
Otvor pod závit \varnothing	12,25 mm
Rožměř závitu	16

Povlak	bez povlaku
Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Druh produktu	Závitník