

**Garant****Trapézový ruční závitník jednotlivý dokončovací závitník, bez povlaku, Tr: TR14X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130790 TR14X3
GTIN	4062406087814
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

- **Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.**
- **Dokončovací závitník tolerance H7.**

**Upozornění:**

**Nástroj není vhodný pro reverzaci.**

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 130 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 10 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 8 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 11,25 mm

**Technický popis**

Celková délka L	130 mm
Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit $\varnothing$	11,25 mm
Stopka 4hran $\square$	8 mm
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	3 mm
Rozměr závitu	14

Povlak	bez povlaku
Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník