



## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 165



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313415 165
GTIN	2050001929471
Třída artiklu	33T

### Popis

**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Šířka B	40 mm
Výška H	60 mm
Délka L	70 mm
Pro závit DIN 912	M12
Šířka drážky D	17 mm
Vzdálenost otvoru b	22 mm

Pro typ sklíčidla	165 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo