



Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada, Pro typ sklíčidla: 250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313210 250
GTIN	2050001929068
Třída artiklu	33T

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Z osnovnimi čeljustmi uporabno kot stružne ali vrtalne čeljusti.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

- **Dodatečně zakoupené nastavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Technický popis

Pro typ sklíčidla	250 mm
Vzdálenost otvoru b	40 mm
Šířka B	30 mm
Délka L	90 mm
Šířka drážky D	12 mm

Šířka pera A	20 mm
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače