




Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313205 200
GTIN	2050001928955
Třída artiklu	33T

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nastavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nastavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Technický popis

Délka L	90 mm
Pro typ sklíčidla	200 mm
Šířka drážky A	20 mm
Šířka B	22 mm
Šířka můstku D	10 mm
Vzdálenost otvoru b	40 mm

Vhodné pro barevný kód	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Vhodné pro barevný kód	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Čelisti klínového upínače