



Sada segmentových čelistí 3dílná, hliník, Pro typ sklíčidla: 165



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313737 165
GTIN	2050001929730
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Šířka B	120 mm
Šířka drážky D	12 mm
Vzdálenost otvoru b	20 mm
Délka L	59,5 mm
Výška H	58 mm
Pro typ sklíčidla	165 mm
Vzdálenost otvoru a	25 mm

Vhodné pro barevný kód

Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk

Druh produktu

Čelisti pro silové upínací sklíčidlo