




Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313207 315
GTIN	2050001929020
Třída artiklu	33T

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nastavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nastavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Technický popis

Délka L	115 mm
Šířka drážky A	20 mm
Šířka můstku D	12 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Šířka B	32 mm
Vzdálenost otvoru b	40 mm
Druh produktu	Čelisti klínového upínače

