



Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objedávce

Artikové číslo	313455 315
GTIN	2050001929617
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Zešikmené pro malé upínání Ø.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Vzdálenost otvoru a	30 mm
Pro závit DIN 912	M16
Výška H	50 mm
Šířka drážky D	21 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Délka L	140 mm

Vzdálenost otvoru b	28 mm
Šířka B	50 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo