



Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313117 200
GTIN	2050001928764
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- **Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.**
- **Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.**
- **Modulární systém ochranných pouzder.**
- **Nejkratší časy přestrojování.**
- **Těleso sklíčidla kalené do Ø 315 mm.**
- **Velký průchozí otvor (rozměr E!).**
- **Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.**
- **Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.**
- **Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.**
- **Přesné upínání nejmenších Ø.**

Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvar s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Maximální počet otáček	4800 min ⁻¹
Průchod E	52 mm
Vnější Ø A	206 mm
Hmotnost	16,2 kg
Výška sklíčidla D	86,3 mm
Typ	200
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	8 - 208 mm
Středící Ø B	185 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	72 - 224 mm
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Upínací zdvih na čelist S	7 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313207 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313250 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313205 200
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 200	313210 200
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 200	313200 200