

HEDI

Prodlužovací vedení, 400 V / 16 A, Typ: 10BQ2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44). Pro použití v náročných podmínkách, odolný vůči olejům a působení kyselin, s hladkým povrchem odolným vůči opotřebení.

Vysoce ohebný pancéřový kabel PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Třída kabelu	H07BQ-F
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Konstrukce kabelu	5G2,5
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Atribut názvu produktu	400 V / 16 A

Síťové napětí	40 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel