



Sada stupňových čelistí 3dílná, přímé ozubení, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313237 315
GTIN	2050001929457
Třída artiklu	33T

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Jako čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

- **Dodatečně zakoupené nastavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**
- **Pro přizpůsobení sklíčidla dbejte na ozubení.**

Technický popis

Délka L	116,3 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Výška H	66 mm
Provedení	2-stupňové

Technický list

Šířka B	32 mm
Druh produktu	Čelisti klínového upínače