

Garant**Upínací matice ER vnitřní, Pro ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309621 25
GTIN	4062406093457
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Vnitřní upínací matice s vnějším závitem. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER s vnitřním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.
Těsnicí podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Maximální utahovací moment	55 Nm
Vnější Ø D	32 mm
Závit	M32×1,5
Rozměr klíče OK	24 mm

Celková délka L	14,5 mm
Pro ER	25 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice