

**Sada blokových čelistí 3dílná šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313225 200
GTIN	2050001929150
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Ozubení kalené a broušené.

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Materiál:

C45, zušlechtěné

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Technický popis

Délka L	94 mm
Pro typ sklíčidla	200 mm
Šířka B	22 mm
Výška H	60 mm

Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhmm
Druh produktu	Čelisti klínového upínače