

Garant**Držák destiček Medium pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 19/30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274010 19/30
GTIN	4062406093549
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Maximální Ø 1. zápichu D_2	30 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	16 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	19 mm
Způsob použití	pravý
Systémový klíč	ano
Šířka zápichu w	3 mm

Druh produktu

Nožové držáky