

Garant**Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 174/250mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 274030 174/250 |
| GTIN | 4062406093822 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021 – 275048. Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------|
| Minimální Ø 1. zápichu D_1 | 174 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 30 mm |
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 250 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Systemový klíč | ano |
| Šířka zápichu w | 3 mm |

Druh produktu

Nožové držáky