

Garant**Držák destiček Heavy-Duty pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 120/180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274060 120/180
GTIN	4062406094003
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	40 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	180 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	120 mm
Způsob použití	pravý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu w	5 mm

Šířka zápichu w	6 mm
Druh produktu	Nožové držáky