

Garant**Držák destiček Medium pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D₁ / D₂: 19/30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274012 19/30
GTIN	4062406094102
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D₁ = minimální Ø pro 1. zápich / D₂ = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Maximální Ø 1. zápichu D ₂	30 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	16 mm
Minimální Ø 1. zápichu D ₁	19 mm
Způsob použití	levý
Systémový klíč	ano
Šířka zápichu w	3 mm

Druh produktu

Nožové držáky