

**Garant****Držák destiček Medium pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 34/50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274012 34/50
GTIN	4062406094133
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

**Použití:**

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

D<sub>1</sub> = minimální Ø pro 1. zápich / D<sub>2</sub> = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

Minimální Ø 1. zápichu D <sub>1</sub>	34 mm
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	22 mm
Maximální Ø 1. zápichu D <sub>2</sub>	50 mm
Způsob použití	levý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu w	3 mm

Druh produktu

Nožové držáky